



396765

**Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Raccordement

Type de connection / prise Borne à vis

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 50 mm

##### Matières

Matière Métal, PVC

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

##### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Protection	Sans
------------	------

---

Produit compatible avec

Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3,  
Berker R.1, Berker R.3, R.Classic, Serie 1930, Série  
Glas