



396768

## Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Raccordement

Type de connection / prise	Borne enfichable
----------------------------	------------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	40 mm

#### Matières

Matière	Métal, PVC
---------	------------

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Protection	Sans
------------	------

---

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Série Glas
-------------------------	---