



396874

Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Raccordement

Type de connection / prise	Borne enfichable
----------------------------	------------------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	55 mm

Matières

Matière	Métal, PVC
---------	------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Protection	Sans
------------	------

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	---