



396874

Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne enfichable
---------------------------	------------------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	55 mm
------------	-------

Matières

Matière	Métal, PVC
---------	------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe, borne à vis
-----------------	----------------------------------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
---	---------------------------

Insert central incliné	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Protection	Sans
------------	------

Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-------------------------	---