



5031

Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Matières

Matière Métal, PVC

Transparent Non

Textes

Type de raccordement Avec bornes à ressort

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Gammes compatibles Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x