



503404

Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Architecture

Nombre de pôles 0

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Bouton poussoir de groupe

Matières

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Transparent Non

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Dimensions

Profondeur 41,60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Pour éclairage

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

