



503404

**Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Architecture

Nombre de pôles 0

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Bouton poussoir de groupe

#### Matières

Matière Métal, PVC

Traitement Non traité

Transparent Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

#### Dimensions

Profondeur 41,60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

#### Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de commutation Avec position 0

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Pour éclairage

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

