



5035

## Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'éclairage

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton-poussoir double

#### Matières

Matière	Métal, PVC
Traitement	Non traité
Transparent	Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

#### Dimensions

Profondeur	41,60 mm
Profondeur de montage	32,30 mm
Profondeur des boîtes d'encastrément	35 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	2NO, borne d'entrée commune
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour éclairage

Produit compatible avec

Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3,  
Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Gammes compatibles

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x