



5035

Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'éclairage

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Bouton-poussoir double

Matière

Matière	Métal, PVC
Traitement	Non traité
Transparent	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	41,60 mm
Profondeur de montage	32,30 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	2NO, borne d'entrée commune
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
Related Systems	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x