



503520

## Poussoir en série pour store, 1 pôle, Commande de stores

### Caractéristiques techniques

#### Matières

Matière	Métal, PVC
Traitement	Non traité

#### Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Bouton-poussoir unipolaire
--	----------------------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1