



5036

Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple

Matières

Matière	Métal, PVC
Transparent	Non

Dimensions

Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Impression	Sans inscription
Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
Gammes compatibles	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x