



5036

## Poussoir, va-et-vient, Commande d'éclairage

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple

#### Matière

Matière	Métal, PVC
Transparent	Non

#### Dimensions

Profondeur	42 mm
Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

#### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Avec griffes d'écartement
Type de commutation	Inverseur, comme NF ou NO
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Produit compatible avec	Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
Related Systems	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x