



5036

## Poussoir, va-et-vient, Commande d'éclairage

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Architecture

Nombre de pôles 1

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton-positif

#### Matières

Matière Métal, PVC

Transparent Non

#### Dimensions

Profondeur 42 mm

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Textes

Impression Sans inscription

Produit compatible avec Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Gammes compatibles Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x