



6765091915

Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3003

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Produit compatible avec	Berker S.1
-------------------------	------------