



6765092022

Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, rouge bril.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Sécurité

| | |
|--|-----|
| Avec une protection renforcée des contacts | Oui |
|--|-----|

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 32 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 71 mm |
|---------|-------|

Matières

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Rouge |
|---------|-------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 3003 |
|----------|------|

| | |
|------------------------|----------|
| Finition de la surface | Brillant |
|------------------------|----------|

| | |
|---------|-----------------|
| Matière | Thermoplastique |
|---------|-----------------|

Installation, montage

| | |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

Connectivité

| | |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Type de montage | Fixation par vis, Fixation par griffe |
|-----------------|---------------------------------------|

Équipement

| | |
|---|---------------------------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant | Broche de mise à la terre |
|---|---------------------------|

| | |
|------------------------|-----|
| Insert central incliné | Non |
|------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Avec fermeture | Non |
|----------------|-----|

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Plaque de recouvrement

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

Berker R.1, Berker R.3