



6765092045

## Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, noir brillant

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP20

#### Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm

#### Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis, Fixation par griffe

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

**Accessoires**

---

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

---

Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
----------------------	------------------------------

**Commandes et indicateurs**

---

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation	Voyant de commande de fonctionnement intégré
--	--

---

Produit compatible avec	Berker R.1, Berker R.3
-------------------------	------------------------