



6765092089

prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, blanc pol. bril.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Hauteur	71 mm
---------	-------

Largeur	71 mm
---------	-------

Matières

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Code RAL	9010
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Type de montage	Fixation par vis, Fixation par griffe
-----------------	---------------------------------------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
---	---------------------------

Insert central incliné	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Plaque de recouvrement

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

Berker R.1, Berker R.3