



6765096015

Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, Q.x, rouge vel.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Sécurité

| | |
|--|-----|
| Avec une protection renforcée des contacts | Oui |
|--|-----|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 32 mm |
|-----------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 71 mm |
|---------|-------|

Matières

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Rouge |
|---------|-------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 3003 |
|----------|------|

| | |
|------------------------|---------|
| Finition de la surface | Velours |
|------------------------|---------|

| | |
|---------|---------------|
| Matière | Duroplastique |
|---------|---------------|

Installation, montage

| | |
|-------------|------------------|
| Montage sur | Montage encastré |
|-------------|------------------|

Connectivité

| | |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Type de montage | Fixation par vis, Fixation par griffe |
|-----------------|---------------------------------------|

Équipement

| | |
|---|---------------------------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant | Broche de mise à la terre |
|---|---------------------------|

| | |
|------------------------|-----|
| Insert central incliné | Non |
|------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Avec fermeture | Non |
|----------------|-----|

Accessoires

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
|------------|------------------|

| | |
|--------|------------------------|
| Housse | Plaque de recouvrement |
|--------|------------------------|

| | |
|------------|--|
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|--|

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Produit compatible avec | Berker Q.1, Berker Q.3 |
|-------------------------|------------------------|