



6765098914

prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, orange bril.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Tension nominale 250 - 250 V

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

Matières

Couleur Orange

Code RAL 2003

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Textes

Impression Sans inscription

Housse Plaque de recouvrement

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes surélevées à vis

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

Produit compatible avec Berker S.1