



Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge bril.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

##### Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3003

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

##### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

6765098915

**Accessoires**

---

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

---

Produit compatible avec	Berker S.1
-------------------------	------------