



6765098915

Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge bril.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3003

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
|------------|------------------|

| | |
|--------|------------------------|
| Housse | Plaque de recouvrement |
|--------|------------------------|

| | |
|------------|--|
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|--|

| | |
|-------------------------|------------|
| Produit compatible avec | Berker S.1 |
|-------------------------|------------|