



6765098982

## Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, S.1, blanc brillant

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

#### Matières

Couleur Blanc

Code RAL 1013

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

#### Accessoires

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

---

Produit compatible avec	Berker S.1
-------------------------	------------