



6765102045

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis, Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement
Éclairage	Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
Câblage	Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	Berker R.1, Berker R.3