



6765107003

prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, K.5, alu mat, laq.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Matières

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

Éclairage	Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
-----------	---

Câblage	Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
---------	---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Produit compatible avec	Berker K.5
-------------------------	------------