



6765107003

prise d. cour. a. broche de terre et éclair. d'orient. à LED, K.5, alu mat, laq.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

##### Matières

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

##### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

---

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Housse	Plaque de recouvrement
--------	------------------------

---

Éclairage	Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation
-----------	---

---

Câblage	Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur
---------	---

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

---

Produit compatible avec	Berker K.5
-------------------------	------------