



6768111606

**Prise courant broche couv. clap, enc. ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, anth mat, laq**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Type de connection / prise Borne enfichable

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Hauteur 71 mm

Largeur 53 mm

Profondeur 71 mm

**Matières**

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Connectivité**

Type de connection / prise Fiche

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Oui
<b>Accessoires</b>	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	1
<b>Textes</b>	
Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
<b>Plastron, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique
Produit compatible avec	Berker S.1