



6768111909

Prise courant bro ter couv clap, enc, ser - ferm dif, S.1/B.3/B.7, blc pol mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale 250 V

Raccordement

Type de connection / prise Borne enfichable

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 53 mm

Profondeur 71 mm

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Fiche

Type de montage Fixation par vis, Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Oui
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Impression	Sans inscription
Housse	Plaque de recouvrement
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Plastron, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique
Produit compatible avec	Berker S.1