



80040001

IP20  °C 
easy

KNXCoupleurs de bus à encastrer

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Matières

Matière Métal, PVC

Textes

Protection Avec clapet de protection anti-poussières pour interface utilisateur

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe