



80162865



Poussoir sensoriel 2 postes, noir brillant

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

Dimensions

Profondeur 17 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation 4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Noir

Code RAL 9005

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Brillant

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Écran

Avec écran d'affichage Non

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet