

## Poussoir sensoriel 2 postes, blanc polaire brillant

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

#### Dimensions

Profondeur 17 mm

#### Équipement

Nombre de points d'exploitation 4

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Brillant

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

#### Écran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet

80162869