



85655183



IP20

Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, sol., version plate, S.1/B.7, alu mat, laq.

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Tension

Tension de service 3 - 3 V

Équipement

Nombre de canaux 2

Cycle d'utilisation de l'émetteur 1 %

Fréquence

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Dimensions

Hauteur de montage 14 mm

Matières

Couleur Aluminium

Matière Thermoplastique

Textes

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Protection Avec protection de démontage

Tension Tension d'alimentation via des cellules solaires

Mode d'installation Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons