



85655189



IP20

**Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, sol., vers. plate, S.1/B.3/B.7, bl pol.**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés quicklink

**Tension**

Tension de service 3 - 3 V

**Équipement**

Nombre de canaux 2

Cycle d'utilisation de l'émetteur 1 %

**Fréquence**

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

**Connectivité**

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Dimensions**

Hauteur de montage 14 mm

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Matière Thermoplastique

**Textes**

Function Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Protection Avec protection de démontage

Tension Tension d'alimentation via des cellules solaires

Mode d'installation Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons