



85655226



IP20

Configuratiemodus  
KNX-RF



## Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, vers. plate, Q.x, anthr. vel., laq.

### Caractéristiques techniques

#### Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

#### Tension

Tension de service 3 - 3 V

#### Équipement

Nombre de canaux 2

Cycle d'utilisation de l'émetteur 1 %

#### Fréquence

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

#### Connectivité

Protocole radio Radio KNX

Type de récepteur 2

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Dimensions

Hauteur de montage 14 mm

#### Matières

Couleur Anthracite

Matière Thermoplastique

#### Textes

Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Function

Protection Avec protection de démontage

Mode d'installation Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons