



ATA123919016

## Support appareillage saillie ateha pour ATA12x20/30 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 112 mm |
| Largeur    | 77 mm  |
| Profondeur | 27 mm  |

#### Equipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

#### Installation, montage

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale, Vertical |
|-------------------------------|-----------------------|

#### Matières

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Matière                | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement             | Non traité                            |
| Couleur                | Blanc signalisation                   |
| Code RAL               | 9016                                  |
| Finition de la surface | Mat                                   |

#### Accessoires

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec cadre de recouvrement | Oui |
|----------------------------|-----|

#### Sécurité

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Indice de protection IP | IP40                 |
| Résistant aux chocs     | Oui                  |
| Produit compatible avec | ATA 12x20, ATA 12x30 |