



ATA125019016



## Moulure ATA 12x50 1 cloison blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	52 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	550 - 550 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	3
---	---

#### Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

#### Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----