


BDE04089005



Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	53 mm
Largeur d'encastrement	247 mm
Longueur d'intégration	147 mm
Longueur	161 mm
Largeur	161 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	8 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matières

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1,50 - 1,50 kN
-----------------	----------------

Plastron, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
Type de couvercle	Sans couvercle

Fonctions

cConvient pour les goulottes de sol	Oui
-------------------------------------	-----

Textes

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
Taille de l'installation (installations sous sol)	E04
