



BDQ08127011



## Caractéristiques techniques

### Architecture

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Oui |

### Dimensions

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Profondeur de montage                          | 57 mm  |
| Largeur d'encastrement                         | 294 mm |
| Longueur d'intégration                         | 294 mm |
| Longueur                                       | 314 mm |
| Largeur                                        | 314 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 12 mm  |

### Installation, montage

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Oui |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation en faux plancher  | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

### Notice

|                  |     |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

### Matières

|          |                |
|----------|----------------|
| Matière  | Polyamide (PA) |
| Couleur  | Gris fer       |
| Code RAL | 7011           |

### Conditions d'utilisation

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|

### Plastron, porte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matériau du couvercle | Polyamide (PA) |
| Type de couvercle     | Store          |

### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| cConvient pour les goulottes de sol | Oui |
|-------------------------------------|-----|

### Textes

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Sortie de câble | Sans sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|----------------------------------------|

**Raccordement**

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 0 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 0 |

**Equipement**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de boîte d'appareillage | 0 |
|--------------------------------|---|

**Sécurité**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Indice de protection IP                           | IP20 |
| Résistance aux chocs IK                           | IK08 |
| Indice de protection IP en état inutilisé         | IP30 |
| Taille de l'installation (installations sous sol) | Q08  |