


BRAP651001ELN



**Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	65 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	10
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	28

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Goupilles de jonction comme référence séparée
-----------------------------------	---

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui