


BRAP651001ELN



Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm ²

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	10
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	28

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Goupilles de jonction comme référence séparée
-----------------------------------	---

Équipement

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui