

**Socle de goulotte alu 65x130 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	65 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	7200 - 7200 mm <sup>2</sup>

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	19
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Goupilles de jonction comme référence séparée
-----------------------------------	---

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

BRAP6513019016