



BRAP6517019016



## Socle de goutte alu 65x170 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	9600 - 9600 mm <sup>2</sup>

#### Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	32
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	50

#### Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

#### Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goutte	Goupilles de jonction comme référence séparée
---------------------------------	---

#### Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui