



BRAP8020019016



**Socle de goul. alu 80x200 2 comp blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	14250 - 14250 mm <sup>2</sup>

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	2
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	80 mm
Largeur de couverture 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	56
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	75

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Goupilles de jonction comme référence séparée
-----------------------------------	---

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui