



BRHP6513019016

Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x130mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Hauteur | 65 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 2000 mm |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------|-------|
| Nombre de couvercles | 1 |
| Largeur de couverture 1 | 80 mm |
| Largeur de couverture 2 | 0 |
| Largeur de couverture 3 | 0 |

Compatibilité

| | |
|---|-----------------------------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|---|-----------------------------------|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Matières

| | |
|------------|---------------------|
| Matière | PC-ABS |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016 |

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Éclisses incluses | Non |
| Avec film de protection | Oui |