



BRHP6517019016

Goulotte d'installation sans halogène BRHP 65x170mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	6800 - 6800 mm ²

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	20
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	40

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui