



BRS6513019016



**Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	7700 - 7700 mm <sup>2</sup>

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0,00 mm
Largeur de couverture 3	0,00 mm

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	Standard 60 mm, 45 mm
---	-----------------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui