




BSR02R



Bague de serrage boîte d'installation pour réglage <32mm pour prise de sol R02

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

Dimensions

Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	140 mm

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Matières

Matière	Polyamide (PA)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Plastron, porte

Type de couvercle	Sans couvercle
-------------------	----------------

Fonctions

cConvient pour les goulottes de sol	Non
-------------------------------------	-----

Textes

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Taille de l'installation (installations sous sol)	R02