



COL40110SET19016

Colonna SET1 400mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	400 mm
Section intérieure / utile	3115 - 3115 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	16
-----------------------------------------------------------------	----

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non