



COL40110SET19016

## Colonna SET1 400mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	400 mm
Section intérieure / utile	3115 - 3115 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	16
---	----

#### Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non