




DAF802000ELN



DA200 avec tuyau 2000mm, anodise

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Équipement

Réglable	Non
Est portatif	Oui

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessus
-------------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Non

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium