



DAP2456509016



**colonnette hauteur double 650 mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	130 mm
Largeur	68 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	3600 - 3600 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

**Équipement**

Réglable	Non
Est portable	Non

**Câble**

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016